

Garant**DC.T 11T304, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7035-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien