

**Garant**
**DC.T 11T304, Soort: HB7035-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	260462 HB7035-1
GTIN	4045197874160
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

DC.T 11T304 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

### Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	SM
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm

Soort	HB7035-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien