

Garant**DC.T 11T308, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260361 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874177 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Voeding f | 0,05 - 0,2 mm/omw, |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Spaanbreker | SS |
| Soort | HB7035-1 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Snedeccondities | sterk onderbroken |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 11T308 |
| Aantal wisselingen/snijkanen | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |