


**Garant****DNMG 110404, Soort: HB7035-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

DNMG 110404 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien