


Garant**DNMG 150604, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P

Snedeccondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien