


Garant**DNMG 150608, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm

Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien