

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Soort	HB7035-1
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snededcondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm

Spaanbreker	SG
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien