

**Garant****KNUX 160405R, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

KNUX 160405R HB7035-1 Soort: HB7035-1

Spaanbreker: SM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mmVoeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

## Technische beschrijving

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Soort	HB7035-1
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,5 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien