

Garant**RC.X 1204, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1204 HB7035-1 Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	sterk onderbroken

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RCMX 1204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien