

**Garant****SC.T 120404, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SC.T 120404 HB7035-1 Hoekradius: 0,4 mm

Soort: HB7035-1

Spaanbreker: SM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien