


Garant**SC.T 120408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260766 HB7035-1
GTIN	4045197874450
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 120408 HB7035-1 Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB7035-1

Spaanbreker: SM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f: 0,1 - 0,3 mm/omw,

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien