


Garant**SNMG 120408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7035-1 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min

Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien