

Garant**SNMG 120408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251324 HB7035-1
GTIN	4045197874504
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Spaanbreker	SG
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408

Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien