


**Garant**
**SNMG 150608, Soort: HB7035-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 150608 HB7035-1 Hoekradius: 0,8 mm  
 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SM  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	sterk onderbroken
Voeding $f$	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 6 mm
Spaanbreker	SM

Soort	HB7035-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien