

Garant
SNMG 150612, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251232 HB7035-1
GTIN	4045197874542
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150612 HB7035-1 Hoekradius: 1,2 mm
 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1

Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien