

Garant**SNMG 150612, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150612 HB7035-1 Hoekradius: 1,2 mm
Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SG
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien