

Garant
SNMG 150616, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251332 HB7035-1
GTIN	4045197874566
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150616 HB7035-1 Hoekradius: 1,6 mm
 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SG
Hoekradius	1,6 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Snedecondities	sterk onderbroken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150616
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien