


Garant**SNMG 190616, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251238 HB7035-1
GTIN	4045197874580
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190616 HB7035-1 Hoekradius: 1,6 mm
Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Soort	HB7035-1
Snedecondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien