

Garant**SNMG 190616, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251336 HB7035-1
GTIN	4045197874597
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190616 HB7035-1 Hoekradius: 1,6 mm
Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Spaanbreker	SG
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoekradius	1,6 mm

Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien