

## Pijpdraad Afkeur-ringkaliber, Schroefdraad: G2inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486250 G2
GTIN	2050001039002
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.  
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**Opmerking:**

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Tolerantieklasse	A
Schroefdraad-Ø	59,61 mm
Gangen per inch	11
Schroefdraad	G2
Kalibratie	L12
Kalibertype	Afkeurkaliber

Tolerantieveld	A
Norm	DIN 228
Draadsoort	G
Producttype	Draad-afkeur-ringkaliber

**Dienstverlening**

DAkS-kalibratie Draadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100
Kalibratie Draadringkaliber Maximale Ø 60 mm	028600 60