


Garant
SNMM 190624, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMM 190624 HB7035-1 Hoekradius: 2,4 mm
 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SR
 Snijdiepte a_p : 2 - 12 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Snijdiepte a_p	2 - 12 mm
Soort	HB7035-1
Hoekradius	2,4 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Spaanbreker	SR

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMM 190624
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien