

Garant
TC.T 110202, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260980 HB7035-1
GTIN	4045197874658
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 110202 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Soort	HB7035-1
Snededcondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien