

**Garant****TCMT 110204, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 260952 HB7035-1 |
| GTIN          | 4045197874665   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

TCMT 110204 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Hoekradius                         | 0,4 mm             |
| Spaanbreker                        | SS                 |
| Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min    |
| Snededcondities                    | sterk onderbroken  |
| Soort                              | HB7035-1           |
| Voeding $f$                        | 0,05 - 0,2 mm/omw, |
| Snijdiepte $a_p$                   | 0,2 - 1,5 mm       |
| Hoofdtoepassing                    | P                  |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | TCMT 110204                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 3                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |