

Garant**TC.T 110204, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260982 HB7035-1
GTIN	4045197874672
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 110204 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	sterk onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Soort	HB7035-1

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien