

**Garant****TC.T 16T304, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260986 HB7035-1
GTIN	4045197874702
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TC.T 16T304 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snededcondities	sterk onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7035-1

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien