

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SM
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien