

Garant**TNMG 160408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TNMG 160408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien