

**Garant**
**TNMG 160408, Soort: HB7035-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TN.G 160408 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min

Soort	HB7035-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien