

**Garant****VBMT 110304, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261144 HB7035-1
GTIN	4045197874788
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 110304 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snededcondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien