

Garant**VB.T 110304, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261224 HB7035-1
GTIN	4045197874795
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 110304 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7035-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien