

**Garant****VBMT 160404, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261152 HB7035-1
GTIN	4045197874818
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 160404 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	SS
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	P

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien