

Garant
VB.T 160404, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261232 HB7035-1
GTIN	4045197874825
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160404 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Soort	HB7035-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien