

Garant**VBMT 160408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261154 HB7035-1
GTIN	4045197874832
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7035-1

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snikanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien