

Garant
VB.T 160408, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261234 HB7035-1
GTIN	4045197874849
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,8 mm

Snedeccondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien