

**Garant****VC.T 110302, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HB7035-1
GTIN	4045197874856
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VCMT 110302 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Snedecndities	sterk onderbroken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SS
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,2 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien