

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Snedeccondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien