

Garant
VC.T 160404, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HB7035-1
GTIN	4045197874894
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,4 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien