

Garant
VC.T 160404, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261458 HB7035-1
GTIN	4045197874900
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien