

**Garant**
**VNMG 160408, Soort: HB7035-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VNMG 160408 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS

Voeding f	0,08 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien