

Garant**VNMG 160408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VN.G 160408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Soort	HB7035-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Hoofdtoepassing	P

Spaanbreker	SM
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien