

**Garant**
**WNMG 060408, Soort: HB7035-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 060408 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Soort	HB7035-1
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien