


Garant
WNMG 080404, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 080404 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Spaanbreker	SM
Snedeccondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7035-1

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien