


Garant
WNMG 080408, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	252070 HB7035-1
GTIN	4045197875044
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 080408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SM
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien