


Garant**WNMG 080412, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252072 HB7035-1
GTIN	4045197875068
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080412 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7035-1

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien