

Garant**WNMG 080412, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080412 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Spaanbreker	SG
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien