

**Veerbalans, Maximaal meetbereik: 40N****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478900 40N
GTIN	4045197208170
Artikelklasse	42H

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste metalen behuizing in handzame vorm; hamerslag gelakt. Overzichtelijke wijzerplaat met dubbele schaalverdeling voor meten in beide richtingen. Met wijzer en sleepwijzer.

Toepassing:

Voor elektrotechniek en fijnmetaalbewerking, bijvoorbeeld voor het instellen van de contactdruk van relaisveren of bij het controleren van de koolborsteldruk bij motoren, resp. voor het afstellen van trek- of drukveren.

Nauwkeurigheid:

$\pm 0,01 \times (\text{meetbereik} + \text{meetwaarde})$.

Technische beschrijving

Wijzerplaat-Ø	72 mm
Meetbereik	4 - 40 N
Tasterlengte L	48 mm
Schaalverdeling	1 N
Kalibratie	K1
Meettechniek	analoog
Producttype	Veerbalans

Dienstverlening

Kalibratieveerbalans Type F

027730 F