

HOLEX**Schuurvlies-rol, 115 mm × 10 m, Vliesstructuur: 220****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556115 220
GTIN	4045197525895
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Technische beschrijving

Vliesstructuur	220
Fijnheidsgraad	middel

Kleur	groen
Korrelvergelijking	240 - 280
Uitvoering	A Fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Rolbreedte	115 mm
Rollengte	10 m
Productnaamattribuut	115 mm × 10 m
Producttype	Schuurvlies-rol

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Handblok	556020
Opnamestift	556030