

Schroefdraad Penkaliber UNC-2B, Schroefdraad: 4-40



Bestelgegevens

Bestelnummer	486300 4-40
GTIN	2050001691064
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens ANSI B1.2.

Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

UNC = Unified National Coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Technische beschrijving

Schroefdraad	4-40 UNC
Gangen per inch	40
Norm	ANSI B 1.1
Draadsoort	UNC
Tolerantieveld	B
Kwaliteit	2
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90
--	-----------

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 3 mm

028550 3