

3M Scotch-Brite™

Schuurvlies-rol, 100 mm × 10 m, Vliesstructuur: 400**Bestelgegevens**

Bestelnummer	556090 400
GTIN	4001895761423
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Fijn / zeer fijn:** voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Vliesstructuur	400
Fijnheidsgraad	fijn

Korrelvergelijking	400 - 600
Kleur	grijs
Uitvoering	S Super Fine
3M-aanduiding	WR-SH
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Rollbreedte	100 mm
Rollengte	10 m
Productnaamattribuut	100 mm × 10 m
Producttype	Schuurvlies-rol

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Opnamestift	556030
Handblok	556020