



HOLEX CleverDrill spiraalboren HSS nr. 114030 als aanvulset, ongecoat, Type: 1-10



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 115055 1-10 |
| GTIN | 4045197875488 |
| Artikelklasse | 12B |

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlaten spiraalgroef.

Opmerking:

Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-Ø 12,7 mm.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Boorbereik: 1 - 10 mm

Aantal boren: 19

Boren steeds oplopend: 0,5 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Schacht | cilinderschacht |
| Boren steeds oplopend | 0,5 mm |
| Aantal boren | 19 |
| Boorbereik | 1 - 10 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Coating | ongecoat |
| Snijmateriaal | HSS |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Norm | DIN 338 |
| Type | N |
| Tolerantie nominale Ø | h8 |
| Tophoek | 130 graden |
| Inwendige koeling | nee |
| met cassette | nee |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Spiraalboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | 80 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 60 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | 50 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 35 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 32 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 22 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | beperkt geschikt | 18 m/min | P |
| GG(G) | beperkt geschikt | 30 m/min | K |
| CuZn | geschikt | 40 m/min | N |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8 | 114030 8 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7 | 114030 7 |

| | |
|---|------------|
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9 | 114030 9 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 10 | 114030 10 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 1,5 | 114030 1,5 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 2 | 114030 2 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 3 | 114030 3 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5 | 114030 2,5 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 1 | 114030 1 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 5,5 | 114030 5,5 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 5 | 114030 5 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,5 | 114030 7,5 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,5 | 114030 9,5 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 4 | 114030 4 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6 | 114030 6 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,5 | 114030 3,5 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,5 | 114030 6,5 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,5 | 114030 4,5 |
| HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5 | 114030 8,5 |